

Design-Cover für Bewegungsmelder comstar VAYO

(Art.-Nr.: 100033760 - 776)



Mit dem Design-Cover lässt sich der Bewegungsmelder comstar VAYO an die Anforderungen der jeweiligen Raumgestaltung (Innenarchitektur) anpassen. Das Design-Cover wird in click-Technik auf den Melder comstar VAYO aufgesetzt.

CLICK-IT – SO FUNKTIONIERT'S



Die comstar VAYO Designvarianten:

- 100033760 Holz Buche
- 100033761 Wurzelholz
- 100033762 Granit schwarz
- 100033763 Bernstein rot
- 100033764 Edelstahl gebürstet
- 100033765 Carbon silber
- 100033766 Kristall
- 100033767 Alien grün
- 100033768 Zebra
- 100033769 Wassertropfen blau
- 100033770 RAL 1017 safrangelb
- 100033771 RAL 5014 taubenblau
- 100033772 RAL 6021 blaßgrün
- 100033773 RAL 7015 schiefergrau
- 100033774 RAL 7032 kieselgrau
- 100033775 RAL 8014 sepiabraun
- 100033776 neutral zum individuellen Lackieren

Für das neutrale Design-Cover aus ABS wird vor dem Lackieren eine Grundierung (Primer) empfohlen. Die Lackierung kann mit fast jeder, für dieses Material geeigneten Farbe erfolgen - einzige Ausnahme hiervon:

Um die sichere Funktion des Bewegungsmelders VAYO zu gewährleisten, darf die verwendete Farbe keine Metallpartikel enthalten.



Die Folie des Bewegungsmelders darf keinesfalls verändert (gestrichen, lackiert o.Ä.) werden.

Die Demontage des Design-Covers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Montage.

Dazu wird das Design-Cover zuerst an der Rundung des Bewegungsmelders angehoben und anschließend seitlich links und rechts herausgeklickt.